


EVF370



Prolongador

VDOGH040VAS00,6P04STA040VAS



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Aplicação		áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total [A]		4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...100
Nota sobre a temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]		0...100
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)		cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento [°C]		-25...55
Humidade de armazenamento [%]		10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Prolongador

VDOGH040VAS00,6P04STAH040VAS

Dados mecânicos		
Peso	[g]	48
Dimensões	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materiais		PP Sem halogéneo; Vedação: EPDM
Material do invólucro		PP
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm



conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



EVF370



Prolongador

VDOGH040VAS00,6P04STAH040VAS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

