




Prolongador

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Aplicação	aplicações de solda	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Nota sobre a temperatura ambiente		cULus: ...85 °C
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-25...90
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)		cULus: ...85 °C
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	34,4
Dimensões	[mm]	10 x 10 x 36
Materiais		invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM
Material da porca		latão, antissalpicos
Adequação para calhas articuladas		sim



Prolongador

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Notas	sem bocais de identificação
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, antissalpícos; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,5 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, antissalpícos; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

