


Prolongador

VDOGH030SCS0001T03STGF030SCS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Aplicação	aplicações de solda
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-25...90
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	51,2								
Materiais	invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM								
Material da porca	latão, antissalpicos								
Adequação para calhas articuladas	sim								
Adequação para calhas articuladas	<table> <tr> <td>Raio da dobra para aplicações flexíveis</td><td>mín. 10 x diâmetro do cabo</td></tr> <tr> <td>Velocidade de deslocamento</td><td>max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Número máximo de dobras</td><td>> 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torção máxima permitida</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²	Número máximo de dobras	> 2 Mio.	Torção máxima permitida	± 180 °/m
Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo								
Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²								
Número máximo de dobras	> 2 Mio.								
Torção máxima permitida	± 180 °/m								



Prolongador

VDOGH030SCS0001T03STGF030SCS

Notas	
Notas	sem bocais de identificação
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, antissalpícos; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,5 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, antissalpícos; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

