


EY5053



Cabo em Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	54,1
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Material da vedação		FKM
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 15 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector C

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5...0,8 Nm






Cabo em Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

conexão elétrica - Cabo


Cabo: 0,45 m, PVC, Sem halogéneo, preto, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete A

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado;
 Binário de aperto: 0,5...0,8 Nm



conexão elétrica - soquete B

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado;
 Binário de aperto: 0,5...0,8 Nm

