


Sensor indutivo

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE



1 potenciômetro



Características do produto

Função de saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	30...120
Invólucro	cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 164 / L = 68

Dados elétricos

Frequência AC [Hz]	47...63
Tensão de funcionamento [V]	90...250 AC
Classe de proteção	I



Sensor indutivo

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE

Proteção contra inversão de polaridade	não
Saídas	
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V]	11
Corrente mínima de carga [mA]	15
Corrente residual máx. [mA]	6
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz]	3
Resistente a curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não
Zona de deteção	
Alcance de detecção [mm]	30...120
Distância de comutação ajustável	sim
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm]	120
Distância real de comutação Sr [mm]	120 ± 10 %
Precisão/desvios	
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr]	< 15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-15...15
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Proteção	IP 65
Testes/aprovações	
CEM	EN 60947-5-2
Dados mecânicos	
Peso [g]	1588
Invólucro	cilíndrico
Montagem	não embutido
Tipo de montagem	com placa de montagem
Dimensões [mm]	Ø 164 / L = 68
Materiais	invólucro: PBT; Suporte de montagem: alumínio anodizado
Visualizadores/elementos de funcionamento	
Visualizador	estado de comutação 1 x LED, amarelo
Conexão elétrica	
Proteção necessária	fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida

**Sensor indutivo**


SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE

Notas

Notas	Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A

**Conexão**

Nota fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida