




Sensor indutivo de tubos

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 Face ativa
- 2 LED Estado de funcionamento
- 3 LED estado de comutação



Características do produto

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de deteção [mm]	< 20
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	70 x 20 x 12

Aplicação

Princípio de funcionamento	Dinâmico
----------------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...35 DC
Consumo de corrente [mA]	< 25
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200



Sensor indutivo de tubos

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance de deteção [mm]	< 20
Resolução da esfera de aço (diâmetro) [mm]	1
Velocidade máx. parcial [m/s]	35

Tempos de resposta

Duração do impluso [ms]	100
Tempo máx. de descida [ms]	100
Tempo de resposta [ms]	< 0,2

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

Aprovação UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	tensão de alimentação	Class 2
	Número de ficheiro UL	E174191

Dados mecânicos

Peso [g]	30
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	70 x 20 x 12
Materiais	invólucro: PC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Items fornecidos	fitas de fixação: 2
------------------	---------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8; codificação: A





Sensor indutivo de tubos

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Conexão

