




Sensor indutivo de tubos

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: I85009
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto	
Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	< 20
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	70 x 20 x 12
Aplicação	
Princípio de funcionamento	Dinâmico
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...35 DC
Consumo de corrente [mA]	< 25
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Saídas	
Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto



Sensor indutivo de tubos

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance de deteção [mm]	< 20
Resolução da esfera de aço (diâmetro) [mm]	1
Velocidade máx. parcial [m/s]	35

Tempos de resposta

Duração do impluso [ms]	100
Tempo máx. de descida [ms]	100
Tempo de resposta [ms]	< 0,2

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	55,8
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	70 x 20 x 12
Materiais	invólucro: PC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Items fornecidos	fitas de fixação: 2
------------------	---------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,09 m, PUR

Conexão: 1 x M12; codificação: A





Sensor indutivo de tubos

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Conexão

