


## Sensor indutivo

IB-2020-ABOA/0,3 US-100...

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Características do produto

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Função de saída          | normalmente aberto |
| Alcance de detecção [mm] | 20                 |
| Invólucro                | cilíndrico         |
| Dimensões [mm]           | Ø 34 / L = 82      |

## Dados elétricos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Tensão de funcionamento [V]            | 20...250 AC/DC |
| Classe de proteção                     | II             |
| Proteção contra inversão de polaridade | não            |

## Saídas

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Função de saída                                            | normalmente aberto                            |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]          | 6                                             |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V]          | 6,5                                           |
| Corrente mínima de carga [mA]                              | 5                                             |
| Corrente residual máx. [mA]                                | 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA]  | 250; (350 (...50 °C))                         |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]  | 100                                           |
| Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                        |
| Frequência de comutação AC [Hz]                            | 25                                            |
| Frequência de comutação DC [Hz]                            | 60                                            |
| Resistente a curto-circuito                                | não                                           |
| Proteção contra sobrecarga                                 | não                                           |

## Zona de detecção

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Alcance de detecção [mm] | 20 |
|--------------------------|----|



## Sensor indutivo

IB-2020-ABOA/0,3 US-100...

|                                           |           |                                                                           |                  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Distância real de comutação               | [mm]      | 20 ± 10 %                                                                 |                  |
| Sr                                        |           |                                                                           |                  |
| Distância de funcionamento                | [mm]      | 0...16,2                                                                  |                  |
| Precisão/desvios                          |           |                                                                           |                  |
| Fator de correção                         |           | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4    |                  |
| Histerese                                 | [% de Sr] | 3...15                                                                    |                  |
| Desvio do ponto de comutação              |           | -10...10                                                                  |                  |
|                                           | [% de Sr] |                                                                           |                  |
| Condições de funcionamento                |           |                                                                           |                  |
| Temperatura ambiente                      | [°C]      | -25...80                                                                  |                  |
| Proteção                                  |           | IP 67                                                                     |                  |
| Testes/aprovações                         |           |                                                                           |                  |
| CEM                                       |           | EN 60947-5-2                                                              |                  |
|                                           |           | EN 55011                                                                  | classe B         |
| Dados mecânicos                           |           |                                                                           |                  |
| Invólucro                                 |           | cilíndrico                                                                |                  |
| Montagem                                  |           | não embutido                                                              |                  |
| Dimensões                                 | [mm]      | Ø 34 / L = 82                                                             |                  |
| Materiais                                 |           | PBT                                                                       |                  |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |           |                                                                           |                  |
| Visualizador                              |           | estado de comutação                                                       | 1 x LED, amarelo |
| Conexão elétrica                          |           |                                                                           |                  |
| Proteção necessária                       |           | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida |                  |
| Acessórios                                |           |                                                                           |                  |
| Itens fornecidos                          |           | Grampos de montagem: 1                                                    |                  |
| Notas                                     |           |                                                                           |                  |
| Quantidade da embalagem                   |           | 1 peças                                                                   |                  |


## Sensor indutivo

IB-2020-ABOA/0,3 US-100...

### conexão elétrica - conector

Cabo: 0,3 m, PVC

Conexão: 1 x M12; codificação: B



Nota fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida