




Sensor indutivo

IGB2008BARKG/3M/PUR/UP



1 LED amarelo



Características do produto		
Conceção elétrica		PNP/NPN
Função de saída		normalmente aberto
Alcance de deteção [mm]		8
Invólucro		tipo roscado
Dimensões [mm]		M18 x 1 / L = 40
Aplicação		
Característica especial		Adequação para calhas articuladas; Alcance de deteção aumentado
Aplicação		Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...30 DC
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Conceção elétrica		PNP/NPN
Função de saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		5
Corrente mínima de carga [mA]		2
Corrente residual máx. [mA]		0,6
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		100
Frequência de comutação DC [Hz]		400
Proteção contra curto-circuito		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de deteção		
Alcance de deteção [mm]		8
Distância real de comutação Sr [mm]		8 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm]		0...6,48



Sensor indutivo

IGB2008BARKG/3M/PUR/UP

Alcance de detecção aumentado	sim
-------------------------------	-----

Precisão/desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr]	3...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-10...10

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; cada 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Teste de névoa salina	EN 60068-2-52 Kb	nível de severidade 5 (4 ciclos de teste)
Software Embedded incluído		sim
Aprovação UL	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de ficheiro UL	E174191

Dados mecânicos

Peso	[g]	129,3	
Invólucro		tipo roscado	
Montagem		embutido	
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 40	
Designação da rosca		M18 x 1	
Materiais		latão revestimento de bronze branco; face de deteção: PBT laranja; Janela LED: PEI; porcas de fixação: latão revestimento de bronze branco	
Binário de aperto	[Nm]	25	
Adequação para calhas articuladas		sim	
Adequação para calhas articuladas		Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
		Número máximo de dobras	> 5 Mio.

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------



Sensor indutivo

IGB2008BARKG/3M/PUR/UP

Acessórios

Items fornecidos

porcas de fixação: 2

anilha de bloqueio dentada: 1, aço inoxidável

Notas


Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica

Cabo: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Conexão



BK =

Cores dos condutores :
preto