




Sensor indutivo

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto	
Conceção elétrica	PNP/NPN
Função de saída	normalmente fechado
Alcance de detecção [mm]	50
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	92 x 80 x 40
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Saídas	
Conceção elétrica	PNP/NPN
Função de saída	normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	4,6
Corrente mínima de carga [mA]	4
Corrente residual máx. [mA]	0,6
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	400
Frequência de comutação DC [Hz]	90
Proteção contra curto-circuito	sim

**Sensor indutivo**

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Zona de deteção			
Alcance de detecção		[mm]	50
Distância de funcionamento		[mm]	0...40,5; (instalado embutido em aço ST37)
Precisão/desvios			
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2	
Histerese		[% de Sr]	3...20
Desvio do ponto de comutação		[% de Sr]	-15...15
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...70
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
Dados mecânicos			
Invólucro		retangular	
Montagem		embutido	
Dimensões		[mm]	92 x 80 x 40
Materiais		PPE; PPE; latão niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios			
Items fornecidos		Conector vedado: 1	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica - conector			
Cabo: 0,8 m, PUR			
Conexão: 1 x M12; codificação: A			
			

ID9221



Sensor indutivo

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Conexão

