


Sensor indutivo

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ID5023

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de deteção [mm]	60
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	105 x 80 x 40

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	15; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	4
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso



Sensor indutivo

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Proteção contra sobrecarga		sim	
Zona de deteção			
Alcance de detecção		[mm]	60
Distância de comutação ajustável			sim
Configuração de fábrica da distância de comutação		[mm]	60
Distância real de comutação Sr		[mm]	60 ± 10 %
Distância de funcionamento		[mm]	0...48,6
Precisão/desvios			
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2	
Histerese		[% de Sr]	1...15
Desvio do ponto de comutação			-10...10
		[% de Sr]	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80
Proteção			IP 65
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Dados mecânicos			
Invólucro			retangular
Montagem			não embutido
Dimensões		[mm]	105 x 80 x 40
Materiais			PPE modificado
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios			
Itens fornecidos			chave de parafusos: 1
Notas			
Quantidade da embalagem			1 peças
conexão elétrica - conector			
Conexão: 1 x M12; codificação: A			
			



Sensor indutivo

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Conexão

