

Sensor indutivo

IEB3006-BNKG/V4A/AS



Características do produto

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente fechado
Alcance de deteção [mm]	6
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M8 x 1 / L = 30

Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro; Alcance de deteção aumentado
Aplicação	Uso em aplicações industriais, móveis, com fluidos refrigerantes e lubrificantes; Aplicações industriais / automação industrial

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	800
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance de deteção [mm]	6
Distância real de comutação Sr	6 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm]	0...4,86



Sensor indutivo

IEB3006-BNKG/V4A/AS

Alcance de detecção aumentado		sim	
Precisão/desvios			
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4	
Histerese [% de Sr]		1...15	
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]		-10...10	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-40...85	
Proteção		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (Com a tomada ifm devidamente enroscada)	
Testes/aprovações			
CEM	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida		10 V
	EN 55011		classe B
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6 Fc		20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques	EN 60068-2-27 Ea		100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque	EN 60068-2-27		40 g 6 ms; cada 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura	EN 60068-2-14 Na		TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Teste de névoa salina	EN 60068-2-52 Kb		nível de severidade 5 (4 ciclos de teste)
MTTF [anos]	1418		
Software Embedded incluído	sim		
Aprovação UL	Ta	-25...80 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current	
	Número de aprovação UL	A017	
	Número de ficheiro UL	E174191	
Dados mecânicos			
Peso [g]	2,9		
Invólucro	tipo roscado		
Montagem	não embutido		
Dimensões [mm]	M8 x 1 / L = 30		
Designação da rosca	M8 x 1		
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); face de detecção: LCP branco; Janela LED: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)		
Binário de aperto [Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm		
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador	estado de comutação	4 x 90° LED, amarelo	
Acessórios			
Itens fornecidos	porcas de fixação: 2		

Sensor indutivo

IEB3006-BNKG/V4A/AS

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



Diagramas e gráficos

Instalação

