




Sensor indutivo

IGB2008BBROG/UP/6M/PH




Características do produto	
Conceção elétrica	PNP/NPN
Função de saída	normalmente fechado
Alcance de deteção [mm]	8
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 43
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	não
Saídas	
Conceção elétrica	PNP/NPN
Função de saída	normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	5
Corrente mínima de carga [mA]	5
Corrente residual máx. [mA]	1
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	100
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não
Zona de deteção	
Alcance de deteção [mm]	8
Precisão/desvios	
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67



Sensor indutivo

IGB2008BBROG/UP/6M/PH

Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	2673
Dados mecânicos		
Peso	[g]	303
Invólucro		tipo roscado
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 43
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		latão revestimento de bronze branco; PC
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, vermelho
Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 2
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Conexão		



BK =

Cores dos condutores :
preto