


IGA4008-CPKG/US-104





## Sensor indutivo

IGA4008-CPKG/US-104

[% de Sr]

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 65

## Testes/aprovações

CEM EN 60947-5-2

EN 55011 classe B

MTTF [anos] 1349

Software Embedded incluído sim

## Dados mecânicos

Peso [g] 70,5

Invólucro tipo roscado

Montagem não embutido

Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 80

Designação da rosca M18 x 1

Materiais latão revestimento de bronze branco; face de deteção: PBT laranja;  
Janela LED: PEI; porcas de fixação: latão revestimento de bronze branco

## Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador estado de comutação 1 x LED, amarelo

## Acessórios

Items fornecidos porcas de fixação: 2

## Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



## Sensor indutivo

IGA4008-CPKG/US-104

### Conexão

