


IGA3005-ANKG



NPN

normalmente aberto

5

tipo roscado

M18 x 1 / L = 80

10...36 DC

15; (24 V)

11

sim

NPN

normalmente aberto

2,5

250

500

sim

por impulso

sim

5

 $5 \pm 10 \%$

0...4,05

aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2

1...15



Sensor indutivo

IGA3005-ANKG

Desvio do ponto de
comutação

[% de Sr]

-10...10

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Proteção

IP 67

Testes/aprovações

CEM

EN 60947-5-2

EN 55011

classe B

MTTF

[anos]

1781

Dados mecânicos

Peso

[g]

163,2

Invólucro

tipo roscado

Montagem

embutido

Dimensões

[mm]

M18 x 1 / L = 80

Designação da rosca

M18 x 1

Materiais

latão revestimento de bronze branco; PC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, amarelo

Acessórios

Items fornecidos

porcas de fixação: 2

Notas


Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto