




Sensor indutivo

IGA3005-ANKG/10m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Características do produto		
Conceção elétrica		NPN
Função de saída		normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]		5
Invólucro		tipo roscado
Dimensões [mm]		M18 x 1 / L = 80
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...36 DC
Consumo de corrente [mA]		15; (24 V)
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Conceção elétrica		NPN
Função de saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		250
Frequência de comutação DC [Hz]		500
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de detecção		
Alcance de detecção [mm]		5
Distância real de comutação Sr [mm]		5 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm]		0...4,05



Sensor indutivo

IGA3005-ANKG/10m

Precisão/desvios		
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2	
Histerese [% de Sr]	1...15	
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-10...10	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [anos]	1781	
Dados mecânicos		
Invólucro	tipo roscado	
Montagem	embutido	
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 80	
Designação da rosca	M18 x 1	
Materiais	latão revestimento de bronze branco; PC	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Itens fornecidos	porcas de fixação: 2	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Conexão		



BN = Cores dos condutores :
 castanho
 BU = azul
 BK = preto