


Sensor indutivo

IIB2015-ABOW/10M/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: II0227

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Função de saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	15
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Dados elétricos

Frequência AC [Hz]	47...63
Tensão de funcionamento [V]	20...250 AC
Consumo de corrente [mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V]	8,5
Corrente mínima de carga [mA]	5
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA]	100; (150 (...50 °C))
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)

**Sensor indutivo**

IIB2015-ABOW/10M/PH

Frequência de comutação AC [Hz]	25
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não
Zona de deteção	
Alcance de deteção [mm]	15
Distância real de comutação Sr	15 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm]	0...12,1
Precisão/desvios	
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr]	3...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-10...10
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67
Testes/aprovações	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011 classe B
Dados mecânicos	
Invólucro	tipo roscado
Montagem	não embutido
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Designação da rosca	M30 x 1,5
Materiais	PBT; bucha roscada: latão revestimento de bronze branco
Visualizadores/elementos de funcionamento	
Visualizador	estado de comutação 1 x LED, amarelo
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

**Sensor indutivo**

IIB2015-ABOW/10M/PH

conexão elétricaCabo: 10 m, PUR; 2 x 0,5 mm²**Conexão**

BN =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
azul