


## Sensor indutivo

IIK3015BBPKG/2M/PUR



1 LED amarelo



## Características do produto

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Conceção elétrica       | PNP                |
| Função de saída         | normalmente aberto |
| Alcance de deteção [mm] | 15                 |
| Invólucro               | tipo roscado       |
| Dimensões [mm]          | M30 x 1,5 / L = 60 |

## Aplicação

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial | Adequação para calhas articuladas; Alcance de deteção aumentado                                                                 |
| Aplicação               | Uso em aplicações industriais, móveis, com fluidos refrigerantes e lubrificantes; Aplicações industriais / automação industrial |

## Dados elétricos

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tensão de funcionamento [V]            | 10...32 DC |
| Consumo de corrente [mA]               | < 10       |
| Classe de proteção                     | III        |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim        |

## Saídas

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Conceção elétrica                                         | PNP                |
| Função de saída                                           | normalmente aberto |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]         | 2,5                |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100                |
| Frequência de comutação DC [Hz]                           | 100                |
| Proteção contra curto-circuito                            | sim                |
| Proteção contra sobrecarga                                | sim                |

## Zona de deteção

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Alcance de deteção [mm]         | 15        |
| Distância real de comutação Sr  | 15 ± 10 % |
| Distância de funcionamento [mm] | 0...12,15 |



## Sensor indutivo

IIK3015BBPKG/2M/PUR

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Alcance de deteção aumentado | sim |
|------------------------------|-----|

## Precisão/desvios

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fator de correção                      | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
| Histerese [% de Sr]                    | 3...15                                                                 |
| Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10                                                               |

## Condições de funcionamento

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85                           |
| Proteção                  | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testes/aprovações

|                                 |                           |                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CEM                             | EN 61000-4-2 ESD          | 4 kV CD / 8 kV AD                                                                   |
|                                 | EN 61000-4-3 HF irradiada | 10 V/m                                                                              |
|                                 | EN 61000-4-4 Burst        | 2 kV                                                                                |
|                                 | EN 61000-4-6 HF conduzida | 10 V                                                                                |
|                                 | EN 55011                  | classe B                                                                            |
| Resistência a vibrações         | EN 60068-2-6 Fc           | 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos        |
| Resistência a choques           | EN 60068-2-27 Ea          | 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas |
| Resistência duradoura ao choque | EN 60068-2-27             | 40 g 6 ms; cada 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas             |
| Alteração rápida da temperatura | EN 60068-2-14 Na          | TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos                        |
| Teste de névoa salina           | EN 60068-2-52 Kb          | nível de severidade 5 (4 ciclos de teste)                                           |
| MTTF [anos]                     |                           | 1710                                                                                |
| Software Embedded incluído      |                           | sim                                                                                 |
| Aprovação UL                    | Ta                        | -25...70 °C                                                                         |
|                                 | Enclosure type            | Type 1                                                                              |
|                                 | tensão de alimentação     | Limited Voltage/Current                                                             |
|                                 | Número de aprovação UL    | A006                                                                                |
|                                 | Número de ficheiro UL     | E174191                                                                             |

## Dados mecânicos

|                                   |      |                                                                                                                                               |                            |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Peso                              | [g]  | 181,7                                                                                                                                         |                            |
| Invólucro                         |      | tipo roscado                                                                                                                                  |                            |
| Montagem                          |      | embutido                                                                                                                                      |                            |
| Dimensões                         | [mm] | M30 x 1,5 / L = 60                                                                                                                            |                            |
| Designação da rosca               |      | M30 x 1,5                                                                                                                                     |                            |
| Materiais                         |      | latão revestimento de bronze branco; face de deteção: PBT laranja;<br>Janela LED: PEI; porcas de fixação: latão revestimento de bronze branco |                            |
| Adequação para calhas articuladas |      | sim                                                                                                                                           |                            |
| Adequação para calhas articuladas |      | Raio da dobra para aplicações flexíveis                                                                                                       | mín. 10 x diâmetro do cabo |
|                                   |      | Número máximo de dobras                                                                                                                       | > 5 Mio.                   |

## Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 1 x LED, amarelo |
|--------------|---------------------|------------------|

**Sensor indutivo**

IIK3015BBPKG/2M/PUR

**Acessórios**


Items fornecidos

porcas de fixação: 2

**Notas**

Quantidade da embalagem

1 peças

**conexão elétrica**Cabo: 2 m, PUR, Ø 4 mm; comportamento ao fogo ECE R118 Rev.2; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup>**Conexão**

BK =  
BN =  
BU =

Cores dos condutores :  
preto  
castanho  
azul