




Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Alcance de detecção	[mm]	100
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	400 x 100 x 30
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	12...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 7
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	200
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação	[mA]	200
Frequência de comutação DC	[Hz]	2
Zona de detecção		
Alcance de detecção	[mm]	100



Sensor indutivo

Distância de comutação ajustável		sim
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm]		100
Distância real de comutação Sr [mm]		100 ± 10 %

Precisão/desvios

Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr]		< 15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]		-15...15

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]		-20...70
Proteção		IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro		retangular
Montagem		não embutido
Dimensões [mm]		400 x 100 x 30
Materiais		PVC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------


Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Conexão



Cores dos condutores :
 BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul