


Sensor indutivo

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

artigo descontinuado

Produtos alternativos: IV5060

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de deteção [mm]	15
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	40 x 40 x 118

Aplicação

Característica especial	Imunidade ao campo magnético
Imunidade ao campo magnético	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...60 DC
Consumo de corrente [mA]	20; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

IV5025



Sensor indutivo

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Função de saída	normalmente aberto	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	3	
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200	
Frequência de comutação DC [Hz]	50	
Proteção contra curto-circuito	sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Zona de deteção		
Alcance de detecção [mm]	15	
Distância real de comutação Sr [mm]	15 ± 10 %	
Distância de funcionamento [mm]	0...12,1	
Precisão/desvios		
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,85 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histerese [% de Sr]	3...15	
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-10...10	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Peso [g]	260,2	
Invólucro	retangular	
Montagem	embutido	
Dimensões [mm]	40 x 40 x 118	
Materiais	PPE modificado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Notas	Possibilidade de 5 posições da face ativa	
Quantidade da embalagem	1 peças	



Sensor indutivo

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

