


JD1121



Sensor de inclinação

INC-M1M360C-2-KG/US-V



Características do produto		
Princípio de medição		MEMS capacitivo; (Sensor de aceleração ; giroscópio)
Número de eixos de medição		
Interface de comunicação		
Medição da inclinação		
Faixa angular	[°]	0...360
Aplicação		
Princípio das funções		Dinâmico
Aplicação		Medição de inclinação de alta precisão em aplicações dinâmicas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	9...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 65; (9 ... 30 V DC)
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Princípio de medição		MEMS capacitivo; (Sensor de aceleração ; giroscópio)
Número de eixos de medição		1; (Z)



Sensor de inclinação

INC-M1M360C-2-KG/US-V

Medição da inclinação		
Faixa angular	[°]	0...360
Aceleração da faixa de medição	[g]	± 4
Range de medição da taxa de guinada	[°/s]	± 500
Precisão/desvios		
Histerese	[°]	≤ ± 0,05
Repetibilidade	[°]	± 0,05
Resolução	[°]	0,01; (parametrizável)
Coeficiente de temperatura	[1/K]	≤ ± 0,008°
Medição dinâmica		
Precisão	[°]	± 0,5
Medição estática		
Precisão	[°]	± 0,3
Interfaces		
Interface de comunicação		CAN
Quantidade de interfaces CAN		1
Resistência terminal		sim; (interna ; parametrizável)
CAN		
Protocolo		CANopen
Configurações de fábrica		taxa de baud: 125 kBit/s ID do nó: 10
Versão		CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações		
CEM		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-4
Resistência a choques		DIN EN 60068-2-27
Resistência a vibrações		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[anos]	260
Dados mecânicos		
Peso	[g]	211
Dimensões	[mm]	27 x 59 x 118,5
Materiais		invólucro: alumínio fundido preto; composto de enchimento: resina de poliuretano
Orientação de montagem		Vertical
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	Modo pré-operacional	1 x LED, verde
	Modo operacional	1 x LED, verde intermitente
	falha	1 x LED, vermelho



Sensor de inclinação

INC-M1M360C-2-KG/US-V

Acessórios


Items fornecidos	Tampa de protecção: 2
------------------	-----------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - CAN-In


Conexão: 1 x M12; codificação: A



1	CAN Blindagem
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

conexão elétrica - CAN-Out

Conexão: 1 x M12; codificação: A




1	CAN Blindagem
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Sensor de inclinação

INC-M1M360C-2-KG/US-V

Diagramas e gráficos

direção de medição e montagem



posição de instalação vertical / rotação em torno do eixo Z