




Sensor de posicionamento para válvula de curso

IX-3080-DPKG/1LED

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Dimensões	[mm]	67,5 x 43 x 110
Aplicação		
Aplicação	Aviso de posição para válvulas lineares de assento simples e duplo; medição de distância absoluta	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	42; (24 V)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim



Sensor de posicionamento para válvula de curso

IX-3080-DPKG/1LED

Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2000
Saídas	
Tensão da saída analógica [V]	1...5
Resistência mín. de carga [Ω]	1000
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Zona de deteção	
Intervalo de medição [mm]	0...80
Velocidade máxima alvo [m/s]	1
Resolução do curso da válvula [mm]	0,2
Alvo	disco cilíndrico
-	Ø 24 mm $\pm$ 0,05 mm
-	altura mínima de 10 mm
-	superfície frontal plana superior
-	aço inoxidável conforme DIN 17440, material nº 1.4404
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Nota sobre a temperatura ambiente	com cabo de assentamento fixo
Proteção	IP 65; IP 67
Testes/aprovações	
CEM	EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada 10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst 2 kV grampo de acoplamento
	EN 61000-4-6 HF conduzida 3 V
Dados mecânicos	
Peso [g]	191,5
Dimensões [mm]	67,5 x 43 x 110
Materiais	PA; TPE; PP; LCP
Visualizadores/elementos de funcionamento	
Visualizador	estado de comutação 1 x LED, verde
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças




Sensor de posicionamento para válvula de curso

IX-3080-DPKG/1LED

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul