

KT5020



Sensor tátil capacitivo

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Aplicação

Princípio de funcionamento	Dinâmico
----------------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Duração do sinal de saída [ms]	300

KT5020



Sensor tátil capacitivo

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[ms]	35
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67; IP 69K; (na parte frontal)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	136,5
Dimensões	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiais		superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	8 x LED, vermelho
	função	8 x LED, verde controlável pelo pino 2
Acessórios		
Acessórios (opcional)		Anel de cobertura em diferentes cores
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

