


Botão luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: KT5111

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplicação

Princípio de funcionamento	Dinâmico
----------------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Duração do sinal de saída [ms]	300

KT5109



Botão luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Tempos de resposta

Tempo de resposta	[ms]	35
-------------------	------	----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)

Dados mecânicos

Peso	[g]	43
Dimensões	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiais		PA 6.6-GF30 preto; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, vermelho
	função	1 x LED, verde controlável

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 1
	anel de vedação: 1
Acessórios (opcional)	disco de símbolo


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco