


KT5114



Botão luminoso capacitivo

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M



Características do produto		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	Ø 29 / L = 31
Aplicação		
Princípio de funcionamento		estático
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	12...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	500
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	200
Proteção contra curto-circuito		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[ms]	35
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)

KT5114



Botão luminoso capacitivo

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M

Dados mecânicos

Peso	[g]	61,5
Dimensões	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiais	PA 6.6-GF30 preto; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	1 x LED, vermelho controlável
--------------	--------	-------------------------------

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 1
	anel de vedação: 1
Acessórios (opcional)	disco de símbolo

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,5 m, PUR

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

