


Botão luminoso capacitivo

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 32 / L = 31

Aplicação

Princípio de funcionamento	estático
----------------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Tempos de resposta

Tempo de resposta [ms]	35
------------------------	----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)

Testes/aprovações

CEM	IEC 61000-4
-----	-------------

KT5312



Botão luminoso capacitivo

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m

Dados mecânicos

Peso	[g]	76
Dimensões	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, vermelho
	função	1 x LED, verde controlável

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 1
	anel de vedação: 1
Acessórios (opcional)	disco de símbolo


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR

Conexão



Conexão: 1 x M12