




Sensor capacitivo

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Alcance de detecção	[mm]	2
Aplicação		
Aplicação		meio agressivo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	13; (24 V)
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	250
Frequência de comutação DC	[Hz]	40
Proteção contra curto-circuito		sim

**Sensor capacitivo**

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim
Zona de deteção	
Alcance de deteção [mm]	2
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 65
Imunidade aumentada	sim; (elevada imunidade (na AF conduzida))
Testes/aprovações	
CEM	EN 60947-5-2
Dados mecânicos	
Montagem	não embutido
Materiais	PTFE; cabeça de ligação (DIN 43729 forma B): PA 6.6
Acessórios	
Items fornecidos	porcas de fixação: 2 chave de parafusos: 1
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
terminais: ...1,5 mm ²	
Conexão	

