




Sensor capacitivo

KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: KQ5002

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 Face ativa
2 elemento Teach-In



Características do produto

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente fechado
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	72 x 36 x 10

Aplicação

Instalação	detecção pela parede do recipiente
Substância	material a granel seco; líquidos

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 30
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	não

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	0,2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	50
Frequência de comutação DC [Hz]	5
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não


KN5108



Sensor capacitivo

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Zona de detecção		
Distância de comutação ajustável		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		0...70
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		retangular
Montagem		não embutido
Dimensões [mm]		72 x 36 x 10
Materiais		PBT; PC
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho
Acessórios		
Items fornecidos		chave de parafusos: 1
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 0,5 m, PUR		
Conexão		



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul

Conexão: 1 x AMP