


Sensor capacitivo

KNM18NUKFPKG/PP/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: KG5071

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 botão de programação



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável)
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 84

Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
Substância	substâncias em pó; líquidos; óleos; Refrigerantes lubrificantes

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	17; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	5
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso

KN5113



Sensor capacitivo

KNM18NUKFPKG/PP/US

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
Montagem	não embutido
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 84
Designação da rosca	M18 x 1
Materiais	PP

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
------------------	----------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado

