


Botão luminoso capacitivo

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

artigo descontinuado

Produtos alternativos: KT5111

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplicação

Princípio de funcionamento	Dinâmico
----------------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Duração do sinal de saída [ms]	300


KT5101



Botão luminoso capacitivo

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[ms]	35
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)
Testes/aprovações		
MTTF	[anos]	352
Dados mecânicos		
Peso	[g]	40,5
Dimensões	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiais		PA 6.6-GF30 preto; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, vermelho
	em funcionamento	1 x LED, verde
Acessórios		
Itens fornecidos		porcas de fixação: 1
		anel de vedação: 1
Acessórios (opcional)		disco de símbolo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 0,3 m, PUR		
Conexão		



BK = Cores dos condutores :
preto
BN = castanho
BU = azul