

KT5151



Botão luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplicação

Princípio de funcionamento	biestável
----------------------------	-----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Tempos de resposta

Tempo de resposta [ms]	35
------------------------	----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)

KT5151



Botão luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Dados mecânicos		
Peso	[g]	55
Dimensões	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiais		PA 6.6; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho controlável

Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 1
		anel de vedação: 1
Acessórios (opcional)		disco de símbolo

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,3 m, PUR

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

