




Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BN34AQPKG/US

observe as informações técnicas em " Downloads"
para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na
conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.



- 1 visualizador alfanumérico 4 dígitos
- 2 LEDs Unidade de visualização / estado de comutação
- 3 botões de programação
- A Gama activa
- I1 / I2 áreas inativas



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
Comprimento da haste L [mm]	100...1600
Conexão de processo	ligação roscada 3/4" NPT rosca externa

Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
Aplicação	para aplicações industriais
Substância	Líquidos
Constante dielétrica do meio	≥ 5
Meios recomendados	água; meios à base de água



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Não é possível a utilização para		Consulte o manual de instruções, capítulo "Funcionamento e características".
Temperatura do processo	[°C]	-25...80; (90 < 1 h ; veja nota sob observações)
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 3
Princípio de medição		Guia de onda radar
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas		
Quantidade total de saídas		2
Sinal de saída		sinal de comutação; IO-Link
Conceção elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		2
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	200
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		térmico, pulsado
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Comprimento da haste L	[mm]	100...1600
Intervalo ativo A	[mm]	L-40
Alcance inativo I1 / I2	[mm]	30 / 10
Taxa de amostragem	[Hz]	4
Intervalo de ajuste		
Ponto de comutação SP	[mm]	15...L-30
Ponto de reposição rP	[mm]	10... L-35
Em passos de	[mm]	5
Histerese	[mm]	> 5
Precisão/desvios		
Repetibilidade	[mm]	± 5
Erro de medição	[mm]	± 7



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Erro de offset	[mm]	5
Resolução	[mm]	1
Desvio de temperatura por 10 K		± 0,2 %

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Perfil	sem perfil	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Dados do processo analógico	1	
Dados do processo binário	2	
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	2,3
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	9

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	em reservatórios metálicos fechados
	DIN EN 61000-6-4	em reservatórios plásticos ou reservatórios metálicos abertos
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) com sonda de referência 0,5 m
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) com sonda de referência 0,5 m
MTTF	[anos]	233
Aprovação UL	Número de aprovação UL	H007
	Número de ficheiro UL	E174191

Dados mecânicos

Peso	[g]	397,25
Materiais	1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V	
Materiais em contato com o fluído	1.4305 (aço inoxidável / 303); conexão de sondas: aço inoxidável (1.4435/316L); PTFE; FKM	
Conexão de processo	ligação roscada 3/4" NPT rosca externa	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	Unidade de visualização	3 x LED, verde
	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	Nível	visualizador alfanumérico, 4 dígitos
	Configuração de parâmetros	visualizador alfanumérico, 4 dígitos

LR7300




Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BN34AQPKG/US


Notas	
Notas	observe as informações técnicas em " Downloads"; para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Diagramas e gráficos

Desvio da medição D nos limites da faixa ativa

