


Botão luminoso capacitivo

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: KT6301

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 32 / L = 31

Aplicação

Princípio de funcionamento	biestável
----------------------------	-----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Tempos de resposta

Tempo de resposta [ms]	35
------------------------	----

KT5351



Botão luminoso capacitivo

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)

Dados mecânicos

Peso	[g]	78,5
Dimensões	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiais		invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho controlável

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 1
	anel de vedação: 1
Acessórios (opcional)	disco de símbolo

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,3 m, PUR

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

