




Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3000-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5115 + E11796

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 Face ativa



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	14 x 12 x 26

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3000-BPKG

Frequência de comutação DC	[Hz]	5000	
Proteção contra curto-circuito		sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Zona de detecção			
Sensibilidade da resposta	[mT]	2	
Velocidade de passagem	[m/s]	< 5	
Precisão/desvios			
Histerese	[mm]	1	
Repetibilidade	[mm]	0,1	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos			
Face ativa		frente	
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura trapezoidal	
Dimensões	[mm]	14 x 12 x 26	
Materiais		alumínio; plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3000-BPKG

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BU =	castanho
BK =	azul
	preto