


M9H201



Sensor de cilindro

M9B3002BBPKG/B/AM/500/ZH



Características do produto	
Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	2
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Aplicação	
Característica especial	Invólucro totalmente metálico
Aplicação	cilindro hidráulico
Substância	detecção de metais ferrosos
Pressão mín. de rutura [bar]	2000
Resistência à pressão [bar]	500
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 23
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Saídas	
Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	1,6
Corrente residual máx. [mA]	0,1
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Frequência de comutação DC [Hz]	1000
Resistente a curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

M9H201



Sensor de cilindro

M9B3002BBPKG/B/AM/500/ZH

Zona de detecção		
Alcance de detecção	[mm]	2
Distância real de comutação Sr	[mm]	2 ± 10 %
Distância de funcionamento	[mm]	0...1,62
Precisão/desvios		
Histerese	[% de Sr]	< 15
Desvio do ponto de comutação	[% de Sr]	10
Repetibilidade	[% de Sr]	10
Condições de funcionamento		
Pico de pressão	[bar]	1000
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65; IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos / 10...3000 Hz -20...50 °C
Resistência a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40...85 °C
Resistência duradoura ao choque	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; cada 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20...50 °C
MTTF	[anos]	925
Aprovação UL	Número de aprovação UL	C006
Dados mecânicos		
Peso	[g]	98,7
Invólucro		tipo roscado
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Designação da rosca		M14 x 1,5
Materiais		invólucro: aço inoxidável 1.4404 (aço inoxidável / 316L); O-ring: FKM
Binário de aperto	[Nm]	< 25
Invólucro totalmente metálico		sim
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

M9H201



Sensor de cilindro

M9B3002BBPKG/B/AM/500/ZH

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul

Diagramas e gráficos

