




Detector para cilindros com ranhura em T

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	2
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de deteção		
Sensibilidade da resposta	[mT]	3
Velocidade de passagem	[m/s]	< 5
Precisão/desvios		
Histerese	[mm]	1,5
Repetibilidade	[mm]	0,2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75

**Detector para cilindros com ranhura em T**

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Resistência a vibrações/ impactos	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Dados mecânicos

Face ativa	frente
Tipo do cilindro	cilindro de ranhura T
Dimensões [mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiais	PA 12-GF30

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8; codificação: A

**Conexão**