




Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5106 + E11796

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 face de deteção



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	14 x 12 x 26

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Frequência de comutação [Hz]	5000
DC	
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de detecção

Sensibilidade da resposta [mT]	2
Velocidade de passagem [m/s]	< 5

Precisão/desvios

Histerese [mm]	1
Repetibilidade [mm]	0,1

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
Resistência a vibrações/ impactos	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dados mecânicos

Face ativa	frente
Tipo do cilindro	cilindro de ranhura trapezoidal
Dimensões [mm]	14 x 12 x 26
Materiais	alumínio; plástico

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8; codificação: A



MK5015



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Conexão

