




Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conceção elétrica | PNP                |
| Função de saída   | normalmente aberto |
| Dimensões [mm]    | 37 x 30 x 27       |

Dados elétricos

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tensão de funcionamento [V]            | 10...30 DC |
| Consumo de corrente [mA]               | < 10       |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim        |
| Tempo de atraso a ligar máx. [ms]      | 2          |

Saídas

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Conceção elétrica                                         | PNP                |
| Função de saída                                           | normalmente aberto |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]         | 2                  |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 300                |
| Frequência de comutação DC [Hz]                           | 5000               |
| Proteção contra curto-circuito                            | sim                |
| Tipo de proteção contra curto-circuito                    | por impulso        |



## Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                                                                                                |  |                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------|
| Proteção contra sobrecarga                                                                     |  | sim                                        |                  |
| Zona de deteção                                                                                |  |                                            |                  |
| Sensibilidade da resposta                                                                      |  | [mT]                                       | 2                |
| Velocidade de passagem                                                                         |  | [m/s]                                      | < 5              |
| Precisão/desvios                                                                               |  |                                            |                  |
| Histerese                                                                                      |  | [mm]                                       | 1                |
| Repetibilidade                                                                                 |  | [mm]                                       | 0,1              |
| Condições de funcionamento                                                                     |  |                                            |                  |
| Temperatura ambiente                                                                           |  | [°C]                                       | -25...75         |
| Proteção                                                                                       |  | IP 67                                      |                  |
| Testes/aprovações                                                                              |  |                                            |                  |
| CEM                                                                                            |  | EN 60947-5-2                               |                  |
| Resistência a vibrações/<br>impactos                                                           |  | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)             |                  |
| Dados mecânicos                                                                                |  |                                            |                  |
| Face ativa                                                                                     |  | frente                                     |                  |
| Tipo do cilindro                                                                               |  | cilindro com biela de perfil; (Joucomatic) |                  |
| Dimensões                                                                                      |  | [mm]                                       | 37 x 30 x 27     |
| Materiais                                                                                      |  | alumínio; plástico                         |                  |
| Visualizadores/elementos de funcionamento                                                      |  |                                            |                  |
| Visualizador                                                                                   |  | estado de comutação                        | 1 x LED, amarelo |
| Notas                                                                                          |  |                                            |                  |
| Quantidade da embalagem                                                                        |  | 1 peças                                    |                  |
| conexão elétrica - conector                                                                    |  |                                            |                  |
| Conexão: 1 x M12; codificação: A                                                               |  |                                            |                  |
| <div></div> |  |                                            |                  |



## Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

### Conexão

