MK5041

Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5114 + E11801

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 Face ativa

CE

Características do produto		
Conceção elétrica		NPN
Função de saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	41 x 30 x 27
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	2
Saídas		
Conceção elétrica		NPN
Função de saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	300
Frequência de comutação DC	[Hz]	5000

MK5041

Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-ANKG

Proteção contra curto-circuito		sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Zona de deteção			
Sensibilidade da resposta	[mT]	3	
Velocidade de passagem	[m/s]	< 5	
Precisão/desvios			
Histerese	[mm]	1	
Repetibilidade	[mm]	0,1	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos			
Face ativa		frente	
Tipo do cilindro		cilindro com biela de perfil	
Dimensões	[mm]	41 x 30 x 27	
Materiais		alumínio; plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	

MK5041

Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-ANKG

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto