


Sensor cilíndrico de ranhura C

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 conexão rápida
2 Face ativa



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	30

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	10000
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção


Sensibilidade da resposta [mT]	2,8
Velocidade de passagem [m/s]	> 10



Sensor cilíndrico de ranhura C

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Precisão/desvios		
Histerese	[mm]	< 1,5
Repetibilidade	[mm]	< 0,2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65; IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Montagem		não embutido
Tipo de montagem		excêntrica de fixação com sextavado interno 0,9 SW
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura C
Dimensões	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiais		PA; conexão rápida: aço inoxidável
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Acessórios (opcional)		Chave allen
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²		
Conexão		



Cores dos condutores :

BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul