


Detector para cilindros com ranhura em T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5101

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!


Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Sensibilidade da resposta [mT]	3
Velocidade de passagem [m/s]	< 5

Precisão/desvios

Histerese [mm]	1,5
----------------	-----

MK5046



Detector para cilindros com ranhura em T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Repetibilidade	[mm]	0,2
----------------	------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Resistência a vibrações/ impactos	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Dados mecânicos

Face ativa	frente
Tipo do cilindro	cilindro de ranhura T
Dimensões	[mm] 6,2 x 32 x 4,6
Materiais	PA 12-GF30

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,3 m, PUR

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão

