


Detector para cilindros com ranhura em T

MKN3000-BPKG/5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo


Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Sensibilidade da resposta [mT]	3
Velocidade de passagem [m/s]	< 5

Precisão/desvios

Histerese [mm]	1,5
Repetibilidade [mm]	0,2

Condições de funcionamento


Temperatura ambiente [°C]	-25...75
---------------------------	----------



Detector para cilindros com ranhura em T

MKN3000-BPKG/5M

Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Resistência a vibrações/ impactos	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos		
Face ativa	frente	
Tipo do cilindro	cilindro de ranhura T	
Dimensões [mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Materiais	PA 12-GF30	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 5 m, PPU; 3 x 0,25 mm²		
Conexão		



BN =
 BU =
 BK =

Cores dos condutores :
 castanho
 azul
 preto