


MN505S



Sensor magneticamente codificado

MN46008-AKOG/6m/-H



Características do produto

Função de saída	2 x normalmente aberto, 1 x normalmente fechado; (livre de potencial)
Alcance de detecção [mm]	8; (com actuador definido)
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	88 x 13,1 x 25

Aplicação

Formato	alvo codificado
Modo de funcionamento	funcionamento contínuo
Aplicação	para aplicações de segurança

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	24 DC
Tensão nominal de isolamento [V]	60
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	não
Resistência externa (Ri) [Ω]	10; (1 W)

Saídas

Função de saída	2 x normalmente aberto, 1 x normalmente fechado; (livre de potencial)
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	50



Sensor magneticamente codificado

MN46008-AKOG/6m/-H

Frequência de comutação DC	[Hz]	150
Dados de saída		Interface tipo A
Resistente a curto-circuito		não
Carga capacitiva máx. CL_max	[nF]	20
Zona de detecção		
Alcance de detecção	[mm]	8; (com actuador definido)
Distância de desconexão segura s(ar)	[mm]	20
Tempos de resposta		
Tempo de resposta ao pedido de segurança	[ms]	10
Tempo máx. de descida	[ms]	0,1
Duração máx. incl. ressaltos	[ms]	0,6
Condições de funcionamento		
Aplicações		Classe C para EN 60654-1 aplicação à prova de intempéries
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente	[°C]	10...40
Nota sobre a temperatura ambiente		vida útil ≤ 175200 h
Humidade relativa máx. do ar	[%]	rapidamente: 5...95 %; permanente: 5...70 %
Pressão do ar	[kPa]	80...106
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Maresia		não
Proteção		IP 67; IP 69K; (instalação de cabos protegida)
Testes/aprovações		
CEM	IEC 60947-5-1	
Resistência a choques	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Resistência a vibrações	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Classificação de segurança		
Vida útil TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Vida útil TM (especificações adicionais)		20 anos
B10D		20.000.000; (sem carga; com carga máx.. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	458
Invólucro		retangular
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	88 x 13,1 x 25
Materiais		invólucro: PA; placa de fixação: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Binário de aperto	[Nm]	0,8...2
Acessórios		
Items fornecidos		alvo codificado

MN505S



Sensor magneticamente codificado

MN46008-AKOG/6m/-H


Notas

Notas	Em combinação com uma unidade de avaliação do modelo G150xS / AC4x2S é possível alcançar até PL e (ISO13849-1) ou SIL cl 3 (IEC62061)
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm²

Conexão



- 1: Unidade de lógica de segurança
2: Controlador Lógico Programável (PLC)
Cores dos condutores :
BN = castanho
GN = verde
GY = cinza
PK = rosa
WH = branco
YE = amarelo