




Sensor magnético

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MS5010

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	60; (em relação ao ímã M 4.0)
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	28 x 10 x 16

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim

MS5001



Sensor magnético

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance de deteção [mm]	60; (em relação ao ímã M 4.0)
-------------------------	-------------------------------

Precisão/desvios

Histerese [% de Sr]	1...10
Repetibilidade [% de Sr]	1

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
Resistência a vibrações/ impactos	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dados mecânicos

Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	28 x 10 x 16
Materiais	plástico

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	4 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8; codificação: A



MS5001



Sensor magnético

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Conexão

