




Sensor indutivo NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Função de saída		normalmente fechado
Alcance de detecção	[mm]	4
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensão de alimentação DC	[V]	5...25
Consumo de corrente	[mA]	< 1; (desativado; condutor: > 2,1)
Saídas		
Função de saída		normalmente fechado
Resistência máx. do cabo	[Ω]	50
Frequência de comutação DC	[Hz]	400
Zona de detecção		
Alcance de detecção	[mm]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Sensor indutivo NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Classificação de segurança

Capacitância interna máx.	[nF]	230
Indutância interna máx.	[μH]	170

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
Montagem	não embutido
Dimensões	[mm] M12 x 1
Designação da rosca	M12 x 1
Materiais	latão niquelado; PBT

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
------------------	----------------------


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Conexão



BK = Cores dos condutores :
WH = preto
branco

Conexão: 1 x AMP