


N7R30A



Sensor anelar indutivo NAMUR

I7R2015-N/2M/1G/1D



Características do produto

Conceção elétrica	NAMUR
Função de saída	normalmente fechado
Invólucro	circular
Dimensões [mm]	32 x 25 x 20

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	ligação a circuitos elétricos intrinsecamente seguros homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensão nominal DC [V]	8,2; (1kΩ)
Consumo de corrente [mA]	< 1,2; (desativado; condutor: > 2,1)
Classe de proteção	III

Saídas

Conceção elétrica	NAMUR
Função de saída	normalmente fechado

Zona de deteção

Esfera de medição (diâmetro) [mm]	6
Velocidade máx. de passagem [m/s]	25

Precisão/desvios

Histerese [mm]	1
----------------	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...100
Nota sobre a temperatura ambiente	intervalo máx. de temperatura: 100 K
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

Aprovação	BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
Marcação ATEX	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
CEM	EN 60947-5-2
MTTF [anos]	3318


N7R30A



Sensor anelar indutivo NAMUR

I7R2015-N/2M/1G/1D

Classificação de segurança		
Capacitância interna máx.	[nF]	150
Indutância interna máx.	[μH]	100
Dados mecânicos		
Peso	[g]	66,7
Invólucro		circular
Dimensões	[mm]	32 x 25 x 20
Diâmetro interno	[mm]	15
Materiais		PA 12-GF30
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE		
Conexão		



BN =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
azul