


Sensor indutivo NAMUR

IF-2002-N/10M/1D/1G

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conceção elétrica	NAMUR
Função de saída	normalmente fechado
Alcance de detecção [mm]	2
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M12 x 1 / L = 30

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	ligação a circuitos elétricos intrinsecamente seguros homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensão nominal DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensão de alimentação DC [V]	7,5...30; (quando utilizado fora da área perigosa)
Consumo de corrente [mA]	< 1; (desativado; condutor: > 2,1)
Classe de proteção	III

Saídas

Conceção elétrica	NAMUR
Função de saída	normalmente fechado
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	30; (quando utilizado fora da área perigosa)
Frequência de comutação DC [Hz]	1200

Zona de detecção

Alcance de detecção [mm]	2
Distância real de comutação Sr [mm]	2 ± 10 %

Precisão/desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr]	1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-10...10



Sensor indutivo NAMUR

IF-2002-N/10M/1D/1G

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Aprovação		PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16107
Marcação ATEX		II 1D Ex iaD 20 T 90°C Ta: -20...70°C
		II 1D Ex iaD 20 T 100°C Ta: -20...80°C
		II 1G Ex ia IIC T6 Ta: -20...55°C
		II 1G Ex ia IIC T5 Ta: -20...65°C
		II 2G Ex ia IIC T6 Ta: -20...70°C
		II 2G Ex ia IIC T5 Ta: -20...80°C
CEM		EN 60947-5-6
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Classificação de segurança		
Capacitância interna máx.	[nF]	142
Indutância interna máx.	[µH]	348
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,36
Invólucro		tipo roscado
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		PBT
Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 2
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

NF5029



Sensor indutivo NAMUR

IF-2002-N/10M/1D/1G

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Conexão



BN =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
azul