

O2D550



Sensor de reconhecimento de objectos

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A



- 1 lente
- 2 unidade de iluminação



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960
Taxa de leitura máx.	[Hz]	40
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 300; (24V DC; com saídas comutadas: < 600 mA)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha



Sensor de reconhecimento de objectos

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A

Comprimento da onda	[nm]	850			
Sensor de imagem		sensor de imagem CMOS p/b			
Entradas/saídas					
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2			
Entradas					
Trigger		externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interna			
Quantidade de entradas digitais		1			
Saídas					
Conceção elétrica		PNP/NPN; (parametrizável)			
Quantidade de saídas digitais		2; (configurável)			
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	1			
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	100			
Proteção contra curto-circuito		sim			
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso			
Proteção contra sobrecarga		sim			
Zona de deteção					
Campo de visão	[mm]	Distância de funcionamento	Campo de visão		
		85	28 x 21		
		300	92 x 69		
		500	152 x 114		
		1000	302 x 227		
		1500	453 x 340		
		2000	603 x 452		
		2500	753 x 564		
Distância de funcionamento	[mm]	> 85			
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960			
Tipo de objeto		Padrão			
Taxa de leitura máx.	[Hz]	40			
Software / programação					
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		via PC com ifm Vision Assistant			
Interfaces					
Interface de comunicação		Ethernet			
Ethernet					
Quantidade de interfaces Ethernet		1			
Standard de transmissão		10Base-T; 100Base-TX			
Taxa de transmissão		10 MBit/s; 100 MBit/s			
Protocolo		TCP/IP; PROFINET			



Sensor de reconhecimento de objectos

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A

Configurações de fábrica		endereço IP: 192.168.0.69	
		Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 (Class C)	
		Gateway endereço IP: 192.168.0.201	
		endereço MAC: veja etiqueta de tipo	
Tipo de utilização		Configuração de parâmetros; transmissão de dados	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70	
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90; (sem condensação)	
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	4000	
Proteção		IP 65	
Grau de sujidade		2	
Testes/aprovações			
CEM	EN IEC 61000-6-4 emissão de interferências conforme		Ambiente industrial
	EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruído		Ambiente industrial
Resistência a choques	EN 60068-2-27		50 g 11 ms / não repetitivo
	EN 60068-2-27		40 g 6 ms / repetitivo
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6		2 g (10 ... 150 Hz)
Segurança fotobiológica	grupos livres; (EN 62471)		
Segurança elétrica	EN IEC 61010-2-201		alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV
Dados mecânicos			
Peso	[g]	623,9	
Dimensões	[mm]	45 x 45 x 86	
Materiais	invólucro: zinco moldado sob pressão revestimento a pó; proteção frontal: Gorillaglas; Janela LED: PC; botões: POM		
Material da vedação	FKM		
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador	função	2 x LED, verde	
	função	2 x LED, amarelo	
	botão multifuncional	2 x LED, verde/amarelo	
Elementos de funcionamento	1	botão multifuncional	
Acessórios			
Acessórios (opcional)	acessórios de montagem		
	Discos protetores		
Notas			
Quantidade da embalagem	1 peças		

**Sensor de reconhecimento de objectos**

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A

conexão elétrica - Ethernet


Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo moldado: aço inoxidável; Vedação: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

conexão elétrica - alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



1	U+
2	entrada do trigger
3	0 V
4	saída de comutação 1 configurável
5	saída de comutação 2 configurável / saída do trigger em iluminação externa