


O2D925



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
-------------	-------------------

Aplicação

Campo iluminado [mm]	10 x 150
Formato	barras
Modo de funcionamento	potência luminosa elevada (pulsada, operação contínua somente com refrigeração); potência de luz normal (operação contínua possível)

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	24 DC
Consumo de corrente [mA]	modo de funcionamento ""operação contínua"": 415; modo de funcionamento "alta potência luminosa": 640
Tipo de luz	luz infravermelha



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Comprimento da onda	[nm]	875
---------------------	------	-----

Entradas

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Proteção		IP 65
Proteção contra sobreaquecimento		sim; (desligamento em 65...75 °C)

Testes/aprovações

Segurança fotobiológica	grupo de risco 1; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	---------------------------------------

Dados mecânicos

Peso	[g]	218,5
Dimensões	[mm]	200 x 13 x 18
Materiais	alumínio preto anodizado	
Material da lente	vidro	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado da iluminação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	sobretensão	1 x LED, vermelho

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, preto; 4 x 0,34 mm²

Conexão: 1 x M12; codificação: A




O2D925



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Conexão



- | | |
|---|--|
| 4 | Trigger |
| 2 | modo de funcionamento "alta potência luminosa" |