


O2D933



Iluminação externa

Dome Light 130 CY RD/ US



- 1 segmento de LED
- 2 botão Segment
- 3 botão Colour
- 4 LED Estado de funcionamento



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha; luz ciano
-------------	-------------------------

Aplicação

Campo iluminado [mm]	130 x 130
Formato	Domo
Modo de funcionamento	potência de luz normal (operação contínua possível); potência luminosa elevada (pulsada)

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	24 DC
Consumo de corrente [mA]	modo de funcionamento ""operação contínua"": 460; modo de funcionamento "alta potência luminosa": 3420
Classe de proteção	III; (PELV)
Tipo de luz	luz vermelha; luz ciano

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 1
---------------------------------	------------------------------------



Iluminação externa

Dome Light 130 CY RD/ US

Entradas		
Trigger		24 V PNP/NPN; externo
Quantidade de entradas digitais		1
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Testes/aprovações		
Segurança fotobiológica		grupo de risco 1; (DIN EN 62471)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	817,35
Dimensões	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Materiais		invólucro: alumínio preto anodizado; tampa: ABS
Binário de aperto	[Nm]	0,5...1,5
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	modo de funcionamento "alta potência luminosa"	1 x LED, vermelho
	segmento de LED	1 x LED, branco
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - Configuração de parâmetros		
Conexão: M12; codificação: A		
1:	modo de funcionamento "alta potência luminosa"	
2:	cor 2	
3:	GND	
4:	segmento de LED 1	
5:	segmento de LED 2	
6:	segmento de LED 3	
7:	segmento de LED 4	
8:	bloquear botões	




Iluminação externa

Dome Light 130 CY RD/ US

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: M12; codificação: A



- | | |
|----|------------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | entrada do trigger NPN |
| 3: | GND |
| 4: | entrada do trigger PNP |
| 5: | regulador de luz |